

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, destra, Ø Codolo / Misura inserto:  
25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Staffa di fissaggio	259038 4
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	17 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Vite per staffa	259021 4
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	32 mm
Codice ISO portautensile	A25R MVPNR/L 16
Angolo di regolazione κ	117,5 grado
Vite per sottoplacchetta	259025 3
Misura inserto	16 mm
Sottoplacchetta	259031 39
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	24 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite per elemento di fissaggio Modello 4	259021 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500