

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VN.. 1604..
Vite per sottopiacchetta	259025 3
Angolo di regolazione κ	117,5 grado
Ø Preforatura minimo D_{\min}	40 mm
Codice ISO portautensile	A32S MVPNR/L 16
Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L_3	22 mm
Sottopiacchetta	259031 39
Vite per staffa	259021 4
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Staffa di fissaggio	259038 2
Ø Codolo D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Vite per elemento di fissaggio Modello 4	259021 4
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500