

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
40/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	117,5 grado
Sottopiacchetta	259031 39
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Vite per staffa	259021 1
Staffa di fissaggio	259038 2
Inserto adatto	VN.. 1604..
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L_2	38,5 mm
Codice ISO portautensile	A40T MVPNR/L 16
Spostamento centrale L_3	27 mm
Misura inserto	16 mm
Vite per sottopiacchetta	259025 3
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500