

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto:
32/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	117,5 grado
Sottoplacchetta	259031 39
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Vite per staffa	259021 4
Staffa di fissaggio	259038 2
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Spostamento centrale L_3	22 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 3
Codice ISO portautensile	A32S MVPNR/L 16
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Codolo D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Vite per elemento di fissaggio Modello 4	259021 4
Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500