

## Comodi occhiali di protezione SecureFit™ 400, Tinta delle lenti: BLUE



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	096205 BLUE
GTIN	4054596052833
Classe articolo	04M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Questi **occhiali protettivi estremamente flessibili** e dal design sportivo sono, con solo **19 g di peso**, fra i più leggeri della loro classe. Grazie alla **speciale tecnologia Pressure Diffusion Temple Technology**, le stanghette si adattano alla forma della testa in maniera perfetta e riducono la pressione sulle orecchie. La struttura innovativa garantisce un appoggio comodo ed è molto più tollerata. Maggiore comfort, grazie anche ai **naselli regolabili**, nonché alle **estremità delle stanghette con imbottitura** morbida. Grazie alla struttura sottile, questi occhiali possono anche essere combinati con altri DPI. Con **lenti specchiate di colore blu** per **una maggiore protezione in presenza di luce abbagliante naturale** (sole, riflesso della luce).

**Trasmissione:** 13%.

#### Norma:

- **Si adattano perfettamente alla forma di qualsiasi testa.**
- **Tenuta sicura anche con movimenti intensi.**

#### Norma:

EN 166 EN 172

### Descrizione tecnica

Materiale lenti	Policarbonato
Peso	19 g
Grado di trasmissione	13 %
Codice delle lenti	5-3,1 3M 1 FT

Protezione UV	Standard
Serie	SecureFit™
Codice del telaio	3M EN166 FT CE
Caratteristica telaio	Cuscinetti per stanghetta
Caratteristica telaio	Naselli regolabili
Tipo di prodotto	Occhiali protettivi

---

## Accessori

Supporto a muro per salviettine umidificate	096691
Astuccio per occhiali Modello	096930
Custodia	096910