

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
40/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Vite per staffa	259021 1
Altezza di serraggio L_2	38,5 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Lunghezza complessiva L	300 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Codice ISO portautensile	A40T MVUNR/L 16
Staffa di fissaggio	259038 4
Sottopiacchetta	259031 39
Vite per sottopiacchetta	259025 3
Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L_3	27 mm
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500