

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto:  
25/16mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A25R MVUNR/L 16
Staffa di fissaggio	259038 4
Lunghezza complessiva L	200 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Vite per sottopiacchetta	259025 3
Misura inserto	16 mm
Sottopiacchetta	259031 39
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	32 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Altezza di serraggio $L_2$	24 mm
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Vite per staffa	259021 4
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Vite per elemento di fissaggio Modello 4	259021 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500