

Garant
**Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto:
32/16mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	250 mm
Sottoplacchetta	259031 39
Angolo di regolazione κ	93 grado
Codice ISO portautensile	A32S MVUNR/L 16
Inserto adatto	VN.. 1604..
Spostamento centrale L ₃	22 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Vite per sottoplacchetta	259025 3
Vite per staffa	259021 4
Altezza di serraggio L ₂	31 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	40 mm
Misura inserto	16 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Vite per elemento di fissaggio Modello 4	259021 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500