

Garant
**Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto:
40/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	259025 3
Lunghezza complessiva L	300 mm
Vite per staffa	259021 1
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	50 mm
Misura inserto	16 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Altezza di serraggio L ₂	38,5 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Sottopiacchetta	259031 39
Inserto adatto	VN.. 1604..
Codice ISO portautensile	A40T MVUNR/L 16
Ø Codolo D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite per elemento di fissaggio Modello 1	259021 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500