

Garant
**Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
32/16mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	259025 3
Lunghezza complessiva L	250 mm
Sottopiacchetta	259031 39
Misura inserto	16 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Sporgenza totale L_1	96 mm
Codice ISO portautensile	A32S MVZNR/L 16
Vite per staffa	259021 4
Staffa di fissaggio	259038 2
Inserto adatto	VN.. 1604..
Ø Preforatura minimo D_{min}	48 mm
Spostamento centrale L_3	30 mm
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Profondità utile T	14 mm
Ø Codolo D_s	32 mm
Norma	Norma interna

Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Sottopiacchetta Modello 39	259031 39
Vite per elemento di fissaggio Modello 4	259021 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite per sottopiacchetta Modello 3	259025 3
Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500