

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L ₃	30 mm
Sporgenza totale L ₁	96 mm
Altezza di serraggio L ₂	31 mm
Sottopiacchetta	259031 39
Vite per sottopiacchetta	259025 3
Ø Preforatura minimo D _{min}	48 mm
Codice ISO portautensile	A32S MVZNR/L 16
Inserto adatto	VN.. 1604..
Misura inserto	16 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Lunghezza complessiva L	250 mm
Staffa di fissaggio	259038 2
Vite per staffa	259021 4
Profondità utile T	14 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra

Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Vite per elemento di fissaggio Modello 4	259021 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500