

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
40/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	35 mm
Altezza di serraggio L_2	38,5 mm
Vite per staffa	259021 4
Codice ISO portautensile	A40T MVZNR/L 16
Staffa di fissaggio	259038 2
Sporgenza totale L_1	120 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Vite per sottopiacchetta	259025 3
Sottopiacchetta	259031 39
Ø Preforatura minimo D_{min}	57 mm
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Profondità utile T	15 mm
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	Norma interna

Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Vite per elemento di fissaggio Modello 4	259021 4
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Staffa di fissaggio Modello 2	259038 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500