

Garant**Giramaschi con mandrino a cricchetto, Acciaio integrale, Lunghezza complessiva: 117mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148700 117
GTIN	4045197861665
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d'arresto. Giramaschi cromato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. **Esecuzione in acciaio integrale** per carico di coppia elevato. Portautensili con concentricità radiale esatta e tolleranze minime. Ganasce fresate e temprate a induzione per elevata tenacia e durezza ottimale della superficie. **Esecuzione pesante** per maschi a filettare fino a M20.

Con esagono in testa di apertura 22 mm.

Uso:

Adatto per la filettatura in punti di difficile accesso.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	110 mm
Per maschi a mano DIN 352	M13 – M20
Apertura ☐	9 - 12,5 mm
Ganasce di ricambio n. art. 148710 Dim.	117
Materiale	Acciaio integrale

Tipo di prodotto

Portautensili