

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/22mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259031 10
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Codice ISO portautensile	A32S PTFNR/L 22
Leva	259015 2
Inserto adatto	TN.. 2204..
Spostamento centrale L_3	22 mm
Vite per leva	259018 2
Lunghezza complessiva L	250 mm
Set spine elastiche	259047 2
Angolo di regolazione κ	90 grado
Set di molle	259044 2
Misura inserto	22 mm
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Ø Codolo D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottopiacchetta Modello 10	259031 10
Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 2	259015 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500