

Garant
Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/22mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	259031 10
Set di molle	259044 2
Leva	259015 2
Angolo di regolazione κ	90 grado
Misura inserto	22 mm
Inserto adatto	TN.. 2204..
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Vite per leva	259018 2
Altezza di serraggio L_2	38,5 mm
Spostamento centrale L_3	27 mm
Codice ISO portautensile	A40T PTFNR/L 22
Set spine elastiche	259047 2
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Vite per leva Modello 6	259018 6
Sottoplacchetta Modello 10	259031 10
Leva Modello 2	259015 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500