

Garant**Giramaschi con mandrino a cricchetto lungo, Acciaio integrale, Lunghezza complessiva: 250 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	149000 250
GTIN	4045197861689
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d'arresto. Giramaschi cromato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. **Esecuzione in acciaio integrale** per carico di coppia elevato. Portautensili con concentricità radiale esatta e tolleranze minime. Ganasce fresate e temprate a induzione per elevata tenacia e durezza ottimale della superficie.

Uso:

Adatti per la filettatura in profondità o in punti di difficile accesso.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.

Apertura □: 2,6 - 5,5 mm

per maschi a mano DIN 352: M3 – M10

Ganasce di ricambio n. art. 148710 Dim.: 85

Descrizione tecnica

Apertura □	2,6 - 5,5 mm
------------	--------------

Lunghezza complessiva	250 mm
per maschi a mano DIN 352	M3 – M10
Ganasce di ricambio n. art. 148710 Dim.	85
Materiale	Acciaio integrale
Tipo di prodotto	Portautensili