

Garant

Mandrino idraulico sottile, SK 30 A = 80, Ø di serraggio D1: 3 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302091 3
GTIN	4045197868480
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Struttura ultrasottile (profilo 3°)**
- **Superficie rifinita lucida del corpo mandrino.**
- **Con foro Balluffchip.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.**
- **Codoli con tornitura dura.**
- **È possibile utilizzare le bussole di riduzione.**

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi. **Laddove è richiesto un minore ingombro del mandrino.** Per foratura, alesatura e fresatura. Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave a brugola a T.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600– 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, bussole di riduzione n. art. 302135– 302180.

Ø D₂: 9 mm

Ø D₃: 13,2 mm

Ø esterno D: 40 mm

L₂: 40 mm

Descrizione tecnica

L ₂	40 mm
----------------	-------

Ø D ₃	13,2 mm
Ø esterno D	40 mm
Ø attacco D ₁	3 mm
Ø D ₂	9 mm
Adattatore	SK 30 A = 80
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308780 30
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30