

Garant**Mandrino idraulico sottile, SK 40 A = 200, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302096 6 |
| GTIN | 4045197868664 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Struttura ultrasottile (profilo 3°)**
- **Struttura della superficie rifinita.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.**
- **Codoli con tornitura dura.**
- **È possibile utilizzare le bussole di riduzione.**

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi. **Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.** Per foratura, alesatura e fresatura. Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave a brugola a T.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600– 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, bussole di riduzione n. art. 302135– 302187.

Strategia di truciolatura: HSC

Ø Attacco D₁: 6 mm

Sporgenza totale Dim. A: 200 mm

Ø D₂: 16 mm

Ø D₃: 38,7 mm

Ø Esterno D: 49,5 mm

L₂: 160,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø Esterno D | 49,5 mm |
| Ø D ₂ | 16 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 6 mm |
| Ø D ₃ | 38,7 mm |
| L ₂ | 160,5 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 200 mm |
| Adattatore | SK 40 A = 200 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciatura | HPC |
| Strategia di truciatura | HSC |
| Foro Balluffchip | sì |
| Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Codolo Forma A Adatti per coni 40 | 308600 40 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308760 40 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40 | 308830 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308615 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40 | 308605 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308795 40 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308650 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308790 40 |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308610 40 |
| | 308812 40 |

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Codolo Forma B Adatti per cono 40 | 308640 40 |
|-----------------------------------|-----------|

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40

| | |
|--|-----------|
| | 308810 40 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Codolo a tenuta stagna Adatti per cono 40 | 308660 40 |
|---|-----------|

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per cono 40

| | |
|--|-----------|
| | 308720 40 |
|--|-----------|

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40

| | |
|--|-----------|
| | 308806 40 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per cono 40 | 308740 40 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 40 | 308620 40 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per cono 40 | 308785 40 |
|---|-----------|

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

| | |
|--|-----------|
| | 308820 40 |
|--|-----------|

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per cono 40

| | |
|--|-----------|
| | 308700 40 |
|--|-----------|

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per cono 40

| | |
|--|-----------|
| | 308630 40 |
|--|-----------|

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40

| | |
|--|-----------|
| | 308802 40 |
|--|-----------|

Chiave di serraggio ER attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40

| | |
|--|-----------|
| | 309700 40 |
|--|-----------|

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per cono 40

| | |
|--|-----------|
| | 308625 40 |
|--|-----------|

| | |
|---|------------|
| Codolo Mazak, Forma A Adatti per cono 40M | 308670 40M |
|---|------------|

| | |
|---|-----------|
| Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40 | 309680 40 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Codolo a tenuta stagna Adatti per cono 40 | 308635 40 |
|---|-----------|

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40

| | |
|--|-----------|
| | 308801 40 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per cono 40 | 308765 40 |
|---|-----------|