

Garant
Mandrino idraulico sottile, SK 40 A = 200, Ø di serraggio D1: 10mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302096 10
GTIN	4045197868688
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Struttura ultrasottile (profilo 3°)**
- **Struttura della superficie rifinita.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.**
- **Codoli con tornitura dura.**
- **È possibile utilizzare le bussole di riduzione.**

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi. **Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.** Per foratura, alesatura e fresatura. Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave a brugola a T.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600– 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, bussole di riduzione n. art. 302135– 302187.

Strategia di truciolatura: HSC

Ø Attacco D₁: 10 mm

Sporgenza totale Dim. A: 200 mm

Ø D₂: 20 mm

Ø D₃: 41,4 mm

Ø Esterno D: 49,5 mm

L₂: 162 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	200 mm
L ₂	162 mm
Ø Esterno D	49,5 mm
Ø D ₃	41,4 mm
Ø Attacco D ₁	10 mm
Ø D ₂	20 mm
Adattatore	SK 40 A = 200
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Strategia di truciatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40

Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40	308812 40
Chiave di serraggio ER attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40	309700 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40