


3M Roloc™**Disco abrasivo 237AA, Ø 50,8 mm, Grana: 120**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554008 120
GTIN	2050001743022
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile abrasivo in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo. 237AA Trizact™ con superficie a struttura piramidale fine di microparticelle minerali di ossido di alluminio.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Specifica per la **finitura delle superfici** di materiali duri e di difficile lavorazione come **INOX, titanio, acciai altamente legati**, ecc. **Finitura riproducibile più uniforme e maggiore durata** rispetto alle mole abrasive di grana confrontabile.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. articolo 573510 e seguenti

Descrizione tecnica

Denominazione grane 3M	A160
Codice a colori	bianco

Grana	120
Ø Disco	50,8 mm
Materiale abrasivo	Particelle minerali di ossido di alluminio (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Denominazione originale prodotto	237AA Trizact™
Numero massimo giri	25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio Ø Esterno 50 mm	554092 50
Platello in gomma, gambo di Ø 6 mm morbido Ø Esterno 50 mm	554091 50
	554093 50

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø
Esterno 50 mm

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm duro Ø esterno 50
mm

554089 50

Platorello in plastica, gambo di Ø 6 mm Ø Esterno 50 mm

554090 50