

Garant**Mandrini autobloccanti per punte corte Forma ADB, BT 40, Campo di serraggio: 0,3-10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Classe articolo	31B

Descrizione**Esecuzione:**

Per rotazione oraria e antioraria.

Precisione di concentricità radiale $\leq 20 \mu\text{m}$.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar. Struttura estremamente sottile per i \varnothing più comuni fino a 10,2 mm.

Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio**.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	0,3 - 10,2 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 4
Sporgenza totale Dim. A	73 mm
\varnothing Esterno D	38 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2

Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 20 µm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 4 mm	627481 4
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40