

**Martello perforatore, Modello: GBH228F****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075510 GBH228F
GTIN	3165140843669
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Robusti martelli perforatori con **portautensile SDS plus** ed elevato avanzamento della foratura.

- **Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.**
- **Regolazione in continuo del numero di giri per fori precisi.**
- **Versatilità grazie alla funzione scalpellatrice (arresto della rotazione).**
- **Rotazione oraria e antioraria per lo sblocco di punte bloccate.**
- **Mandrino intercambiabile per il passaggio rapido dalla foratura con percussione nel calcestruzzo alla foratura senza percussione nel legno e nel metallo.**
- **Dispositivo di esclusione della percussione per trapanare in legno e acciaio.**
- **27% in meno di vibrazioni rispetto al modello precedente allo smorzamento attivo delle vibrazioni.**

Vantaggi:

Energia d'urto 3,2 Joule.

Fornitura:

Inclusa impugnatura supplementare, panno macchina. Inclusi mandrino autoserrante da 13 mm, mandrino intercambiabile SDS Plus, asta di profondità da 210 mm, L-BOXX 136.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	28 mm
Vibrazione massima a norma EN	11 m/s ²
Denominazione originale prodotto	GBH 2-28 F
Portautensile forma	SDS-Plus
Peso	3,1 kg
Potenza assorbita	880 W
Energia d'urto	3,2 J
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero di colpi massimo	4000 min ⁻¹
Codolo	SDS Plus
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Martello perforatore

Accessori

Punte universali in metallo duro Ø Punta 8 mm	787040 8
Set di punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 6-12 mm	787055 6-12
Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta 6 mm	787045 6
Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø Punta 6 mm	787047 6
Punte universali in metallo duro Ø Punta 4 mm	787040 4
	787047 8

Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø
Punta 8 mm

Punte universali in metallo duro Ø Punta 6 mm 787040 6

Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta
12 mm 787045 12

Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con
attacco SDS plus Ø Punta 10 mm 787060 10

Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta
8 mm 787045 8

Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø
Punta 10 mm 787047 10

Punte universali in metallo duro Ø Punta 10 mm 787040 10

Punte universali in metallo duroesecuzione lunga Ø Punta
10 mm 787045 10

Punte universali in metallo duro Ø Punta 12 mm 787040 12

Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø
Punta 4 mm 787047 4

Punte universali in metallo duro Ø Punta 5 mm 787040 5

Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con
attacco SDS plus Ø Punta 8 mm 787060 8

Set di punte universali in metallo duro Ø Punta 4-10 mm 787050 4-10

Set di punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3)
Ø Punta 4-10 mm 787057 4-10

Punta universale in metallo duroesecuzione lunga con
attacco SDS plus Ø Punta 12 mm 787060 12

Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3) Ø
Punta 5 mm 787047 5