


**Dischi abrasivi (A), Ø 76,2 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553955 120
GTIN	4045197526304
Classe articolo	52E

**Descrizione****Esecuzione:**

Collegamento ottimale di platorello e mola abrasiva grazie al sistema di serraggio rapido (filettatura interna). Sostituzione manuale, rapida e semplice del foglio anche dopo utilizzi massicci.

**Corindone normale (A)** per impiego universale.

Alloggiamento centrale del foglio abrasivo e conseguente rotazione priva di vibrazioni.

**Uso:**

**Per smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi** nella costruzione di utensili, sagome, modellini, macchine, apparecchi e contenitori. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

**Nota:**

Altre dimensioni e granulometrie disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Grana	120
Ø Disco	76,2 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm
Numero massimo giri	20000 min <sup>-1</sup>

Tipo di prodotto

Disco abrasivo

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

**Accessori**Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø  
Esterno 75M mm

553920 75M