


**3M Roloc™****Disco abrasivo 984F, Ø 50,8 mm, Grana: 36**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554005 36
GTIN	30051141277012
Classe articolo	53M

## Descrizione

### Esecuzione:

**Capacità di asportazione e durata molto elevate** grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).

Il **sistema a cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

Con grana abrasiva **Cubitron™ II** di forma precisa.

### Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.

### Nota:

**Roloc™ Bristle-Disc** vedi n. art. 573510 e seguenti

## Descrizione tecnica

Grana	36
Ø Disco	50,8 mm
Materiale abrasivo	Cubitron™ II

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Sostrato del materiale abrasivo	Appoggio con stabilità dei bordi
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Denominazione originale prodotto	984F
Per sistema di cambio rapido	Roloc™
Numero massimo giri	25000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm duro Ø esterno 50 mm

554089 50