

Calibro a tampone piatto, A-ZC, Dim. nominale: 6mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 484406 6 |
| GTIN | 2050001063168 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione

Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato. Calibri a tampone piatto per **campi di tolleranza ISO A – ZC** nei **gradi di tolleranza base 7 – 13**. Al momento dell'ordine indicare la dimensione nominale, il campo di tolleranza e il grado di tolleranza base o la classe di tolleranza necessari, per es. n. art. 484406 Dim. 10M6.

Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Nota:

Definire la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell'ordine indicare il **campo di tolleranza (A – ZC)** e il grado di tolleranza base (7 – 13), per es. n. art. 484406 Dim. **10M6**. Per calibro a tampone piatto con misura intermedia e tutte le dimensioni nominali con tolleranza in cifre, vedi n. art. 484409; 484411.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|------|
| Dimensione nominale | 6 mm |
| Qualità | 7 |
| Qualità | 8 |
| Qualità | 9 |
| Qualità | 10 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Qualità | 11 |
| Qualità | 12 |
| Qualità | 13 |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Materiale | Acciaio temprato |
| Campo di tolleranza | A |
| Campo di tolleranza | B |
| Campo di tolleranza | C |
| Campo di tolleranza | CD |
| Campo di tolleranza | D |
| Campo di tolleranza | E |
| Campo di tolleranza | EF |
| Campo di tolleranza | F |
| Campo di tolleranza | FG |
| Campo di tolleranza | G |
| Campo di tolleranza | H |
| Campo di tolleranza | J |
| Campo di tolleranza | JS |
| Campo di tolleranza | K |
| Campo di tolleranza | N |
| Campo di tolleranza | M |
| Campo di tolleranza | P |
| Campo di tolleranza | R |
| Campo di tolleranza | T |
| Campo di tolleranza | S |
| Campo di tolleranza | U |
| Campo di tolleranza | V |
| Campo di tolleranza | F |
| Campo di tolleranza | X |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Campo di tolleranza | Z |
| Campo di tolleranza | ZA |
| Campo di tolleranza | ZB |
| Campo di tolleranza | ZC |
| Attributo del nome del prodotto | A-ZC |
| Taratura | L6 |
| Tipo di prodotto | Calibro a tampone piatti |

Servizi

| | |
|---|-----------|
| Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 20 mm | 028300 20 |
|---|-----------|