


## Calibro a tampone piatto, P9, Dim. nominale: 8mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 484402 8      |
| GTIN            | 2050001062642 |
| Classe articolo | 48B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato. Calibri a tampone piatto **con classe di tolleranza P9**.

#### Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

### Descrizione tecnica

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Dimensione nominale             | 8 mm                     |
| Materiale                       | Acciaio temprato         |
| Campo di tolleranza             | P                        |
| Qualità                         | 9                        |
| Norma                           | DIN EN ISO 1938-1        |
| Accoppiamento                   | P9                       |
| Attributo del nome del prodotto | P9                       |
| Taratura                        | L6                       |
| Tipo di prodotto                | Calibro a tampone piatti |

## Servizi

Rapporto di taratura Calibro a tampone Ø Massimo 20 mm

028300 20