

3M Roloc™**Disco abrasivo 237AA, Ø 76,2 mm, Grana: 120**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 554009 120 |
| GTIN | 2050001743084 |
| Classe articolo | 53M |

Descrizione

Esecuzione:

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile abrasivo in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo. 237AA Trizact™ con superficie a struttura piramidale fine di microparticelle minerali di ossido di alluminio.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Specifica per la **finitura delle superfici** di materiali duri e di difficile lavorazione come **INOX, titanio, acciai altamente legati**, ecc. **Finitura riproducibile più uniforme e maggiore durata** rispetto alle mole abrasive di grana confrontabile.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. articolo 573510 e seguenti

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------|--------|
| Denominazione grane 3M | A160 |
| Codice a colori | bianco |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Grana | 120 |
| Ø Disco | 50,8 mm |
| Materiale abrasivo | Particelle minerali di ossido di alluminio (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 76,2 mm |
| Denominazione originale prodotto | 237AA Trizact™ |
| Numero massimo giri | 20000 min ⁻¹ |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |

Accessori

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm morbido Ø Esterno 75 mm | 554091 75 |
| Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio Ø Esterno 75 mm | 554092 75 |
| | 554094 75 |

Platorello in gomma con attacco M14duro Ø Esterno 75 mm

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mmduro Ø esterno 75 mm

554089 75

Platorello in plastica, gambo di Ø 6 mm Ø Esterno 75 mm

554090 75

Platorello in gomma con attacco M14duro Ø Esterno 75 mm

554088 75

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mmmedio-duro Ø Esterno 75 mm

554093 75