




Graffa di serraggio Ultra, angolare, Modello: 2



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 370034 2 |
| GTIN | 4046368339341 |
| Classe articolo | 37M |

Descrizione

Esecuzione:

- Il profilo della graffa produce una leggera compressione.
- La ridotta altezza di serraggio risparmia materiale.
- Valori di taglio maggiori grazie al serraggio ad accoppiamento geometrico.

Uso:

In funzione di battuta nei dispositivi in abbinamento ai morsetti Pitbull n. art. 370025; 370030 o ai morsetti di serraggio a eccentrico n. art. 370001; 370005; 370008.
Ideale per il serraggio multiplo.

Fornitura:

1 Graffa di serraggio, vite inclusa.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|------------|
| Altezza H | 7,92 mm |
| Altezza di serraggio consigliata | 1,5 - 3 mm |
| Larghezza B | 19,05 mm |
| Lunghezza L | 19,05 mm |
| Ø D ₁ | per M5 |
| Vite a norma | M5×12 |

| | |
|------------------|---------------------|
| Norma | DIN 7984 |
| Tipo di prodotto | Staffa di serraggio |