




## Graffa di serraggio Ultra, angolare, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370034 3
GTIN	4046368339006
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Il profilo della graffa produce una leggera compressione.
- La ridotta altezza di serraggio risparmia materiale.
- Valori di taglio maggiori grazie al serraggio ad accoppiamento geometrico.

#### Uso:

In funzione di battuta nei dispositivi in abbinamento ai morsetti Pitbull n. art. 370025; 370030 o ai morsetti di serraggio a eccentrico n. art. 370001; 370005; 370008.  
Ideale per il serraggio multiplo.

#### Fornitura:

1 Graffa di serraggio, vite inclusa.

### Descrizione tecnica

Larghezza B	25,4 mm
Altezza di serraggio consigliata	1,5 - 3 mm
Lunghezza L	19,05 mm
Altezza H	7,92 mm
Ø D <sub>1</sub>	per M5
Vite a norma	M5×12
Norma	DIN 7984

Tipo di prodotto

Staffa di serraggio