



Disco abrasivo lamellare SLTT (ZA-Power), piatto-obliquo per acciaio e INOX, Ø 125 mm, Grana: 60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565412 60
GTIN	4027497388769
Classe articolo	53L

Descrizione

Esecuzione:

Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinaria. Robusto platorello portante in lamiera di acciaio. Silenzioso e con vibrazioni minime.

Miscela speciale al corindone di zirconio con rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.

Uso:

Per la **massima capacità di asportazione** alla massima durata.

Nota:

Per i dischi abrasivi senza platorello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.

Descrizione tecnica

Grana	60
Descrizione della forma	piatto-obliquo
Ø Foro	22,23 mm

Ø Disco	125 mm
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Platorello portante	Platorelli in lamiera di acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		