

Garant**Portafrese con trascinatoro frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 A = 130, Mandrino di Ø d1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	306686 32
GTIN	4045197870148
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.**
- **Con foro per chip Balluff/RFID.**
- **Maggiore superficie di aderenza.**
- **Superfici funzionali HSK rettificate.**

Con **foro per il lubrorefrigerante.**

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Ø Esterno D	78 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	32 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Lunghezza mandrino portafresa L_4	24 mm
\varnothing Attacco D_1	32 mm
Adattatore	HSK-A 100 A = 130
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 32	309880 32
Chiave speciale Per \varnothing mandrino 32 mm	309840 32
Chiave a bussola per raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 32	309890 32
Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 32 mm	309860 32