

Garant**Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 130, Mandrino di Ø d1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	306566 40
GTIN	4045197870209
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Ø di serraggio 40 con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Con foro per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Mandrino di Ø d ₁	40 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	27 mm

Ø Esterno D	89 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Ø Attacco D ₁	40 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 130
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Chiave a bussola per raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 40	309890 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm	309860 40
Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 40	309880 40