

Garant
Portafrese con trascinatori frontale con fori per il lubrorefrigerante, PSC 80 corto, Mandrino di \varnothing d1: 22mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308551 22
GTIN	4045197870698
Classe articolo	31C

Descrizione
Esecuzione:

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.

Descrizione tecnica

Mandrino di \varnothing d ₁	22 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
\varnothing Esterno D	48 mm

Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	PSC 80 corto
Norma attacco	ISO 26623-1
Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
--------------------------------------	-----------