

Garant
Portainserito per tornitura 45°, destro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 25/3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273762 25/3
GTIN	4045197869272
Classe articolo	21W

Descrizione
Uso:

Per le operazioni di tornitura libera direttamente su una spalla, per realizzare gole di scarico per i lavori di filettatura e levigatura.

Nota:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (con $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (con $w = 2$).
- **Usare solo in abbinamento a inserti per tornitura a raggio completo n. art. 273735 – 273739.**
- **Sottosquadro non standardizzato secondo DIN 509.**

Passaggio interno per LR: no

Larghezza gola w : 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

Larghezza gola minima y : 0,5 mm

Ampiezza funzionale L_4 : 28 mm

Lunghezza della testina L_1 : 33 mm

Lunghezza complessiva L : 150 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	33 mm
Dimensione codolo	25 mm
Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ampiezza funzionale L_4	28 mm

Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza gola minima y	0,5 mm
$t_{\min.}$	0,7 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magneti con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Vite di bloccaggio Modello 6	279815 6
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Vite di bloccaggio	279904
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600