



Disco abrasivo lamellare V2 Power, (ZA), piatto-obliquo per acciaio, Ø 125 mm, Grana: 60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565462 60
GTIN	4027497408948
Classe articolo	53L

Descrizione

Esecuzione:

Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinaria.

Platello in fibra di vetro per **impiego universale**.

Corindone di zirconio puro su tessuto misto poliestere-cotone. Molto aggressivo grazie alla distribuzione aperta della grana.

Uso:

Lavorazione con vibrazioni minime alla massima durata.

Nota:

Per i dischi abrasivi senza platello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	piatto-obliquo
Grana	60

Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Platorello portante	Platorelli in fibra di vetro
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		