

**Garant****Disco abrasivo (CER), Ø 76,2 mm, Grana: 36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554013 36
GTIN	4045197526021
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

**Capacità di asportazione e durata molto elevate** grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).

**Uso:**

Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

**Nota:**

**Roloc™ Bristle-Disc** vedi n. art. 573510 e seguenti

**Descrizione tecnica**

Grana	36
Ø Disco	76,2 mm
Materiale abrasivo	Grana ceramica

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Sostrato del materiale abrasivo	Base fibrata
Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm
Numero massimo giri	20000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm morbido Ø Esterno 75 mm	554091 75
Platorello in gomma con attacco M14 duro Ø Esterno 75 mm	554088 75
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm duro Ø esterno 75 mm	554089 75
Platorello in plastica, gambo di Ø 6 mm Ø Esterno 75 mm	554090 75
	554093 75

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 75 mm

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio Ø Esterno 75 mm

554092 75

Platorello in gomma con attacco M14 duro Ø Esterno 75 mm

554094 75