



## Disco abrasivo lamellare, (ZA speciale) platorello in fibra di vetro conico, Ø 115 mm, Grana: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565560 40
GTIN	9003171602296
Classe articolo	53T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Disco abrasivo con elevata e aggressiva capacità di lavorazione e durata imbattibile. **Zirconio speciale (ZA)** con rivestimento di raffreddamento su **tela di cotone**. Platorelli in fibra di vetro. **Per tutti i materiali. Elevato spessore del rivestimento.**

Disco abrasivo con lamelle di tela con **zirconio (ZA)** e rivestimento di raffreddamento su **tela di cotone**. Platorelli in fibra di vetro. **Per tutti i materiali. Elevato spessore del rivestimento.**

Velocità periferica max.: 80 m/s

Descrizione della forma: inclinato

Ø foro: 22,23 mm

### Descrizione tecnica

Descrizione della forma	inclinato
Grana	40
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	115 mm

Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Rivestimento abrasivo di raffreddamento	sì
Sostrato del materiale abrasivo	Tela di cotone
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Platorello portante	Platorelli in fibra di vetro
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare