



## Disco abrasivo lamellare V2 Power, (ZA), piatto-obliquo per acciaio, Ø 178 mm, Grana: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565463 40
GTIN	4027497403417
Classe articolo	53L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto** consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinaria.

Platello in fibra di vetro per **impiego universale**.

**Corindone di zirconio** puro su tessuto misto poliestere-cotone. Molto aggressivo grazie alla distribuzione aperta della grana.

#### Uso:

Lavorazione con vibrazioni minime alla massima durata.

#### Nota:

Per i dischi abrasivi senza platello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.

### Descrizione tecnica

Grana	40
Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	piatto-obliquo
Ø Disco	178 mm
Sigla materiale abrasivo	ZA

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 178 mm
Platorello portante	Platorelli in fibra di vetro
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		