



Disco abrasivo Soft Job (ZA), Ø 50,8 mm, Grana: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554030 40
GTIN	9003172469829
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Il **sistema a cambio rapido** con filettatura esterna in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile abrasivo in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo. Esecuzione molto flessibile con lamelle fisse e sporgenza delle lamelle **per taglio estremamente morbido e rettifica uniforme**.

I **mini dischi abrasivi** con lamelle di tela a ventaglio hanno una **durata maggiore**, una **capacità di abrasione più flessibile** e una **micrografia di rettifica più uniforme** (valore di rugosità) fino al limite di usura rispetto ai dischi abrasivi tradizionali.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Filettatura: Sistema di cambio rapido Roloc™

Numero max. giri: 20000 min⁻¹

Descrizione tecnica

Grana	40
Ø disco	50,8 mm

Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Sostrato del materiale abrasivo	Platorello in plastica
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Filettatura	Sistema di cambio rapido Roloc™
Numero max. giri	20000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 50 mm	554093 50
Platorello in plastica, gambo di Ø 6 mm Ø Esterno 50 mm	554090 50
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm duro Ø esterno 50 mm	554089 50
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio Ø Esterno 50 mm	554092 50
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm morbido Ø Esterno 50 mm	554091 50