



Disco abrasivo lamellare (ZA), Ø 50,8 mm, Grana: 60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554035 60
GTIN	4027497339518
Classe articolo	56L

Descrizione

Esecuzione:

Lamelle con struttura piatta e compatta per **lavorazione di punti di saldatura** e per **lavori di sbavatura**.

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura esterna in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile abrasivo in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

I **mini dischi abrasivi** con lamelle di tela a ventaglio hanno una **durata maggiore**, una **capacità di abrasione più flessibile** e una **micrografia di rettifica più uniforme** (valore di rugosità) fino al limite di usura rispetto ai dischi abrasivi tradizionali.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Filettatura: Sistema di cambio rapido Roloc™

Numero max. giri: 20000 min⁻¹

Descrizione tecnica

Grana	60
Ø disco	50,8 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)

Sigla materiale abrasivo	ZA
Sostrato del materiale abrasivo	Platorello in plastica
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Filettatura	Sistema di cambio rapido Roloc™
Numero max. giri	20000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm morbido Ø Esterno 50 mm	554091 50
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 50 mm	554093 50
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio Ø Esterno 50 mm	554092 50
	554089 50

Platorello in gomma, gambo di \varnothing 6 mm duro \varnothing esterno 50 mm

Platorello in plastica, gambo di \varnothing 6 mm \varnothing Esterno 50 mm

554090 50