

Garant**Set di punte elicoidali di ricambio in HSS-E n. art. 114500, TiAlN, Modello: 1-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115355 1-10
GTIN	4045197197627
Classe articolo	11B

Descrizione**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Nocciolo rinforzato.

Con punta forma C.

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Numero di punte	19
Intervallo di diametri	1 - 10 mm
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 338

Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	130 grado
Angolo dell'elica	35 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	37 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	6 m/min	S
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSSFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Punta elicoidale in HSSFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Punta elicoidale in HSSFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Punta elicoidale in HSSFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Punta elicoidale in HSSFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Punta elicoidale in HSSFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Punta elicoidale in HSSFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Punta elicoidale in HSSFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Punta elicoidale in HSSFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5

Punta elicoidale in HSSF5 Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Punta elicoidale in HSSF5 Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Punta elicoidale in HSSF5 Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Punta elicoidale in HSSF5 Ø DC h8 2 mm	114450 2
Punta elicoidale in HSSF5 Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Punta elicoidale in HSSF5 Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Punta elicoidale in HSSF5 Ø DC h8 8 mm	114450 8
Punta elicoidale in HSSF5 Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Punta elicoidale in HSSF5 Ø DC h8 5 mm	114450 5
Punta elicoidale in HSSF5 Ø DC h8 1 mm	114450 1