

## Filettatura Calibro a tampone, TiN, Filettatura: M6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486008 M6
GTIN	2050001060440
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

**Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R).** Lato non passa contrassegnato in rosso.

Lato passa con rivestimento TiN. Durata notevolmente maggiore, scanalatura per sporco a partire da M6.

#### Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.  
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Accessori speciali:

Preforo calibro a tampone n. art. 486055.

#### Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	6H
Passo della filettatura	1 mm
Filettatura	M6
Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 13

Qualità	6
Campo di tolleranza	H
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Tipologia di calibro	Calibro passa
Superficie lato passa	TiN
Taratura	L10
Tipo di prodotto	Calibro a tampone differenziale filettato

### Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone differenziale Ø massimo 90 mm	028590 90
Rapporto di taraturaCalibri filettati a tampone Ø Massimo 20 mm	028550 20