

Filettatura Calibro passa ad anello 6g P, Filettatura: M48



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486010 M48
GTIN	2050001669933
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	5 mm
Classe di tolleranza	6g
Filettatura	M48
Taratura	L12

Campo di tolleranza	g
Tipologia di calibro	Calibro passa
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	M
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello passa

Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100
Rapporto di taraturaCalibri filettati ad anello Ø Massimo 60 mm	028600 60