

Filettatura Calibro a tampone, Filettatura: M4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486000 M4
GTIN	2050001690920
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R). Lato non passa contrassegnato in rosso.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Accessori speciali:

Preforo calibro a tampone n. art. 486055.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Filettatura	M4
Passo della filettatura	0,7 mm
Classe di tolleranza	6H
Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 13
Campo di tolleranza	H

Qualità	6
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Tipologia di calibro	Calibro passa
Taratura	L10
Tipo di prodotto	Calibro a tampone differenziale filettato

Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone differenziale Ø massimo 90 mm	028590 90
Rapporto di taraturaCalibri filettati a tampone Ø Massimo 20 mm	028550 20