

## Filettatura Calibro passa, Filettatura: M42



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486020 M42
GTIN	4045197213129
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

**Calibro passa/non passa separati (DIN 2240, Parte 2, forma GE).**

#### Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.  
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	6H
Passo della filettatura	4,5 mm
Filettatura	M42
Campo di tolleranza	H
Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 13
Qualità	6

Tipologia di calibro	Calibro passa
Taratura	L11
Tipo di prodotto	Calibro filettato passa a tampone

**Servizi**

Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø massimo 90 mm	028540 90
Rapporto di taraturaCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø Massimo 60 mm	028500 60