

**Filettatura Calibro non passa ad anello 6g NP, Filettatura: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	486050 M4
GTIN	2050001037299
Classe articolo	48B

**Descrizione****Esecuzione:**

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

**Uso:**

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

**Norma:**

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Nota:**

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	0,7 mm
Classe di tolleranza	6g
Filettatura	M4
Taratura	L12

Tipologia di calibro	Calibro non passa
Campo di tolleranza	g
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	M
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello non passa

### Servizi

Rapporto di taratura Calibri filettati ad anello Ø Massimo 20 mm	028600 20
Certificato DAkkS Calibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100