

Filettatura Calibro a tampone, TiN, Filettatura: M12



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486008 M12 |
| GTIN | 2050001060471 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R). Lato non passa contrassegnato in rosso.

Lato passa con rivestimento TiN. Durata notevolmente maggiore, scanalatura per sporco a partire da M6.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Accessori speciali:

Preforo calibro a tampone n. art. 486055.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------|
| Filettatura | M12 |
| Passo della filettatura | 1,75 mm |
| Classe di tolleranza | 6H |
| Norma | DIN 13 |
| Tipo di filettatura | M |

| | |
|-----------------------|---|
| Qualità | 6 |
| Campo di tolleranza | H |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa |
| Tipologia di calibro | Calibro passa |
| Superficie lato passa | TiN |
| Taratura | L10 |
| Tipo di prodotto | Calibro a tampone differenziale filettato |

Servizi

| | |
|---|-----------|
| Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone differenziale Ø massimo 90 mm | 028590 90 |
| Rapporto di taraturaCalibri filettati a tampone Ø Massimo 20 mm | 028550 20 |