

**3M Roloc™**
**Dischi abrasivi per finitura SC-DR, Ø 50,8 mm, Confronto granulometrico: 100**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554045 100
GTIN	30048011055283
Classe articolo	53M

## Descrizione

### Esecuzione:

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.

**Tessuto in nylon** potente e universale.

### Uso:

Per pulire, sgrassare, opacizzare le superfici di metallo.

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

### Nota:

**Roloc™ Bristle-Disc** vedi n. art. 573510 e seguenti

## Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	100
Grado di finezza	grosso
Esecuzione	A coarse
Ø Disco	50,8 mm
Materiale abrasivo	Tessuto in nylon
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Numero massimo giri	23000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio Ø Esterno 50 mm

554092 50

Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø Esterno 50 mm	554093 50
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm duro Ø esterno 50 mm	554089 50
Platorello in plastica, gambo di Ø 6 mm Ø Esterno 50 mm	554090 50
Platorello in gomma, gambo di Ø 6 mm morbido Ø Esterno 50 mm	554091 50