

Filettatura Calibro passa ad anello 6g P, Filettatura: M30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486010 M30
GTIN	2050001037244
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Filettatura	M30
Passo della filettatura	3,5 mm
Classe di tolleranza	6g
Taratura	L12

Tipologia di calibro	Calibro passa
Campo di tolleranza	g
Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 13
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello passa

Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100
Rapporto di taraturaCalibri filettati ad anello Ø Massimo 60 mm	028600 60