

## Filettatura Calibro passa ad anello 6g P, Filettatura: M8



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486010 M8
GTIN	2050001037152
Classe articolo	48B

### Descrizione

**Esecuzione:**

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

**Uso:**

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

**Norma:**

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Nota:**

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	6g
Filettatura	M8
Passo della filettatura	1,25 mm
Taratura	L12

Campo di tolleranza	g
Tipologia di calibro	Calibro passa
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	M
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello passa

### Servizi

Rapporto di taratura Calibri filettati ad anello Ø Massimo 20 mm	028600 20
Certificato DAkkS Calibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100